

Chrom A

капиллярные колонки
для газовой хроматографии

Капиллярные колонки Chrom A разработаны для хроматографического анализа и масс-спектрометрии на основе более чем 15-летнего опыта в хроматографии, включая поставку оборудования, сервис, обучение специалистов, разработку методик и работу собственной исследовательской лаборатории.

КОГДА РАЗДЕЛЕНИЕ ПРИВОДИТ К РЕЗУЛЬТАТУ



Колонки создаются с учетом реальных задач лабораторий — от рутинного контроля до сложных аналитических исследований. Производство сочетает современную WCOT-технологии, многоступенчатый контроль качества и научный подход к разработке стационарных фаз, обеспечивая высокую инертность, эффективность и стабильность характеристик.

Неполярные фазы

A-1,
A-1MS




A-5, A-5MS,
A-5MSUltra




Фазы средней полярности

A-624





A-1701



Высокополярные фазы

A-WAX,
A-WAXPro




Старт продаж в 2027 г.

Серийное производство

Для изготовления используются высококачественные кварцевые капилляры, сертифицированные реактивы и стационарные фазы собственной разработки. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства, а система менеджмента качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

РАЗРАБОТАНО
И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ



chrom-a.ru



Длина колонки, м
(внутр. диаметр
капилляра: 0,25,
0,32, 0,53 мм)

- 10
- 15
- 25
- 30
- 50
- 60
- 100
- 105

A-1

A-1MS


A-5

A-5MS




A-5MSUltra

ТОЛЩИНА
НЕПОДВИЖНОЙ ФАЗЫ
ОТ 0,1 ДО 5,0 МКМ

Низкий дрейф и высокая
температурная устойчивость



Исключительная
химическая инертность



РАЗРАБОТАНО ЭКСПЕРТАМИ
СОЗДАНО ДЛЯ ВАШИХ ОТКРЫТИЙ

ООО «ЕСА Сервис»
(812) 702-32-88, 408-31-91